


suporte para ventosa ESH-HC-6-G

Código da peça: 189222

FESTO

com compensação de altura, conexão de vácuo em cima, fixação do suporte através de porcas sextavadas.



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura para suporte de ventosa	20 mm
Volume	11,537 cm ³
Posição de instalação	vertical
Princípio construtivo	Conexão de vácuo, parte superior com compensador de altura
Alocação para suporte de ventosa	Tamanho 6
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	472 g
Tipo de fixação	com contraporca
Fixação da ventosa com conector	M20x2
Conexão de vácuo	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do suporte	Alumínio Latão niquelado POM Aço temperado Aço alta liga