

Zawór kulowy z napędem VAPB-A-3/8-F-40-F03-PA10

Numer produktu: 8191918

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	2-drogowy zawór kulowy Napęd wahadłowy
Sposób uruchamiania	pneumatyczny
Sposób uszczelnienia	miękki
Pozycja montażu	dowolny
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Przyłącze zaworu procesowego	Rp3/8
Wskaźnik stanu przełączenia	Kierunek rowka = kierunek przepływu
Układ otworów w kołnierzu	F03
Średnica nominalna DN	15
Funkcja zaworu	2/2
Kierunek przepływu	rewersyjny
Ciśnienie robocze	0.55 MPa...0.8 MPa 5.5 bar...8 bar 79.75 psi...116 psi
Ciśnienie nominalne zaworu armaturowego PN	40
Moment obrotowy zrywający przy różnicy ciśnienia, ciśnienie znamionowe zaworu procesowego PN	5 Nm
W oparciu o normę	EN 10226-1
Medium	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:] Gazy obojętne Woda - brak pary wodnej Ciecze neutralne inne media przepływowe na życzenie
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Temperatura medium	-10 °C...200 °C
Przepływ Kv	9.4 m³/h
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany

Cechy	Wartość
Numer materiału obudowy	2.0402 CW617N
Materiał uszczelnienia gniazda	PTFE
Materiał uszczelnień	HNBR PTFE
Materiał kuli	Mosiądz chromowanie na twardo
Numer materiału kuli	2.0401 CW614N
Materiał wałka	Mosiądz
Numer materiału wałka	2.0401 CW614N
Waga produktu	1440 g
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne