

Moduł wejść VAEM-XA-E-8E-N-V

Numer produktu: 8196632

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wymiary szer. x dł. x wys.	41,8 mm x 49,0 mm x 27,2 mm
Diagnostyka przez wewnętrzną komunikację	Zwarcie/przeciążenie Power OUT PL
Maks. liczba modułów	6
Liczba wejść	8
Czas eliminacji odbić styków	3 ms
Wewnętrzny pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym, elektronika / czujniki	typowo 4 mA
Maksymalna liczba wejść	8
Znamionowe napięcie robocze DC, elektronika/czujniki	24 V
Buforowanie przerw w zasilaniu	10 ms
Poziom przełączania	Sygnal 1: ≥ 11 V
Zabezpieczenie wejść (przeciwzwarciove)	wewnętrzne zabezpieczenie elektroniczne na moduł
Zachowanie w razie przeciążenia zasilania czujników	Automatyczny powrót (domyślnie)
Spadek napięcia zasilania czujnika	1 V
Maks. sumaryczne natężenie prądu na wejściach na moduł	0.2 A
Izolacja elektryczna wejść między kanałami	nie
Stopień zanieczyszczenia	2
Dopuszczalne wahania napięcia dla elektroniki/czujników	± 25 %
Dopuszczalne wahania napięcia, obciążenie	± 10 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak KC	KC-EMV
Maks. długość kabla	30 m wejścia
Odporność na drgania	Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Względna wilgotność powietrza	5 – 95%
Uwaga dotycząca napięcia roboczego	Zasilacze SELV/PELV wymagane Zwrócić uwagę na spadek napięcia

Cechy	Wartość
Stopień ochrony	IP65
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Kategoria przepięcia	II
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Certyfikacja	RCM Mark
Znamionowa wysokość użytkowa	<= 2000 m NHN
Waga produktu	42 g
Charakterystyka wejść	wg EN 61131-2
Logika przełączania wejść	NPN (przetwarzanie do minusa)
Przyłącze elektryczne	M8
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	3
Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły	24
Przyłącze elektryczne 1, moment dokręcenia	0.7 Nm
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania	Blokowanie śrubą
Przyłącze elektryczne 1, funkcja	Wejście cyfrowe
Materiał obudowy wtyczki	PA
Maks. moment dokręcenia wtyczki	0.6 Nm
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał folii	Poliester
Materiał O-ring	NBR
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS