


Amortyzator hydrauliczny DYSD-Q13-5-5-Y1F-Y9

Numer produktu: 8199039

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	5
Skok	5 mm
Amortyzacja	samonastawna
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	0.5 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.2 s
Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia	1 s
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nadaje się do zastosowań przy produkcji akumulatorów zgodnie z wewnętrzną definicją Festo dla stopnia intensywności F1A z ograniczeniami dotyczącymi stosowania Cu/Zn/Ni
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Długość amortyzacji	5 mm
Maks. siła zderzenia	180 N
Maks. moment dokręcenia	2 Nm
Maks. pobór energii na skok	1 J
Maks. pobór energii na godzinę	2400 J
Siła resetowania	5 N
Min. siła wsuwania	18 N
Waga produktu	12 g
Zakres masy	8 kg
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa
Materiał nakrętki	Stal wysokostopowa