


Generator podciśnienia OVPN-23-L3-PG14-G34-UA

Numer produktu: 8199148

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna dyszy Laval'a	2.3 mm
Szerokość modułu	60 mm
Konstrukcja tłumika hałasu	otwarty
Pozycja montażu	dowolny
Charakterystyka eżektora	Większy wsysany strumień objętości
Zintegrowana funkcja	Tłumik hałasu, otwarty
Konstrukcja	Generator podciśnienia 3-stopniowy
Ciśnienie robocze dla maks. szybkości wysysania	0.8 MPa 8 bar 116 psi
Ciśnienie robocze	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Ciśnienie robocze dla maks. podciśnienia	0.79 MPa 7.9 bar 114.55 psi
Maks. podciśnienie	81 %
Nominalne ciśnienie robocze	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Maks. szybkość wysysania w odniesieniu do atmosfery	748 l/min
Czas napowietrzania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	0.13 s
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nadaje się do zastosowań przy produkcji akumulatorów, obniżone wartości Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura medium	0 °C...60 °C
Zalecenie dot. czyszczenia	Ługi mydlane (z wyjątkiem tłumików hałasu)
Poziom ciśnienia akustycznego przy nominalnym ciśnieniu roboczym	72 dB(A)
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Waga produktu	940 g

Cechy	Wartość
Typ mocowania	Mocowanie bezpośrednie przez otwór przelotowy przy pomocy kątownika mocującego
Przylącze pneumatyczne 1	G1/4
Przylącze pneumatyczne 3	Tłumik hałasu, otwarty
Przylącze podciśnienia	G3/4
Materiał gwintu przyłączeniowego	Polioksymetylen
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał dyszy	Wzmocniony PA
Materiał obudowy	Polioksymetylen
Materiał tłumika hałasu	Wzmocniony poliamid Pianka PU
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał dyszy wypływowej	Wzmocniony PA