


gerador de vácuo VN-05-N-I3-PQ2-VT2

Código da peça: 193637

FESTO

Inline, grande fluxo de aspiração, 14 mm de largura, com conexão rápida e espigão.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal, bico de Venturi	0,45 mm
Dimensão da grade	13 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Característica do ejetor	Taxa elevada de fluxo de sucção Inline
Princípio construtivo	Forma reta
Pressão de trabalho para máx. capacidade de sucção	6 bar
Pressão de trabalho	1 ... 8 bar
Pressão nominal operacional	6 bar
Máx. capacidade de sucção (comparada com a atmosfera)	12 l/min
Tempo de pressurização na pressão nominal de trabalho	1,57 s
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Não permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso do produto	12 g
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Conexão pneumática 1	QS-6
Conexão pneumática 3	não canalizado
Conexão de vácuo	Conexão rápida QS-6
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do bico de coleta	POM
Material do corpo	reforçado com POM
Material do bico de descarga	Liga de alumínio
Material da conexão	Latão níquelado