


# Zawór szybkiego odpowietrzania SEU-3/8-NPT

Numer produktu: 9800

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                                                                        | Wartość                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja zaworu                                                                               | Szybkie odpowietrzanie                                                               |
| Wybór funkcji dodatkowej                                                                     | z tłumikiem hałasu                                                                   |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                                                     | 3/8 NPT                                                                              |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                                                     | 3/8 NPT                                                                              |
| Typ mocowania                                                                                | wkręcane                                                                             |
| Normalny przepływ nominalny, odpowietrzenie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)            | 2280 l/min                                                                           |
| Przepływ normalny na odpowietrzeniu 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)                         | 4680 l/min                                                                           |
| Normalne nominalne natężenie przepływu, napowietrzanie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi) | 2880 l/min                                                                           |
| Ciśnienie robocze                                                                            | 0.2 bar...10 bar                                                                     |
| Temperatura otoczenia                                                                        | -20 °C...75 °C                                                                       |
| Medium robocze                                                                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                        |
| Średnica nominalna                                                                           | 11 mm                                                                                |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                                                 | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS                                                                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                    |
| Temperatura medium                                                                           | -20 °C...75 °C                                                                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego                                                                | 83 dB(A)                                                                             |
| Informacja o materiałach                                                                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                            |