

atuador com amortecimento hidráulico DYHR-20-25-Y5

Código da peça: 1155692

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	20
Curso	25 mm
Amortecimento	regulável
Posição de instalação	Nos dois lados
Modo de operação	de simples ação no avanço
Detecção de posição	Sem
Velocidade máxima de impacto	0,3 m/s
Velocidade de avanço	0,2 ... 100 mm/s
Tempo de reposição, curto	0,5 s
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C
Carga máxima do batente	2.500 N
Consumo máximo de energia por curso	62,5 J
Consumo máximo de energia por hora	90.000 J
Mín. força de avanço	250 N
Máx. força de avanço	2.500 N
Energia residual máxima	0,32 J
Força de reposição	9 N
Peso do produto	360 g
Tipo de fixação	com contraporca
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Aço galvanizado
Material da haste do pistão	temperado Aço alta liga