

# Cilindro de múltiplas posições ADVUP-40- -A-P-A

Código da peça: 197278

FESTO

Várias opções de configuração. Para detecção de posição, haste com rosca externa.


A fixação por flange FUA-... só pode ser feita no lado do cabeçote traseiro deste produto. Incluso no fornecimento: porca para rosca da haste do êmbolo.

Dependendo da configuração do produto, os dados das especificações técnicas e os respectivos acessórios podem ser diferentes.

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2010.



A título de exemplo



## Ficha técnica

~ConfIndependentDatasheet

Característica	Valor
Curso	1 ... 2.000 mm
Diâmetro do êmbolo	40 mm
Curso possível da última posição do cilindro	1 ... 1.000 mm
Curso possível das posições intermediárias	1 ... 300 mm
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Posição de instalação	Nos dois lados
Extremidade da haste	Rosca externa
Princípio construtivo	Êmbolo Haste Tubo perfilado
Número máximo de posições intermediárias	5
Soma máxima de todos os avanços individuais	2.000 mm
Detecção de posição	Para sensor de proximidade
Variantes	S6: vedações resistentes a temperaturas de até 120 °C No retorno
Pressão de trabalho	1,1 ... 10 bar
Modo de operação	de dupla ação
Meio operacional	Ar comprimido seco, lubrificado e não lubrificado
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Força teórica a 6 bar, retorno	633 N
Força teórica a 6 bar, avanço	754 N
Tipo de fixação	Opcional: com acessórios com rosca interna
Conexão pneumática	M5
Informação sobre material, tampão	Liga de alumínio anodizado
Informação sobre material, vedações	NBR TPE-U(PU)
Informação sobre material, corpo	Liga de alumínio anodizado liso
Informação sobre material, haste	Aço alta liga