


regulador de pressão de precisão LRP-1/8-6

Código da peça: 2416371

FESTO

sem manômetro.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	40
Série	LR
Trava do atuador	Manopla com trava
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Válvula reguladora de pressão de membrana servopilotada
Função reguladora	Pressão inicial constante com escape secundário
Indicador de pressão	Preparado para G1/8
Pressão de operação Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	1 ... 8 bar
Faixa de regulação de pressão	0,1 ... 6 bar
Histerese de pressão máxima	0,02 bar
Vazão nominal padrão	300 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre meio operacional e do piloto	Não permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	200 g
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal Montagem na tubulação com acessórios
Conexão de manômetro	G1/8
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Alumínio
Material da membrana	NBR