



cabo de conexão NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-LE3

Código da peça: 3679776

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Autorização | c CSA us (OL) |
| Indicador do estado de comutação | LED amarelo |
| Funções adicionais | Proteção contra sobrecarga |
| Identificação do Cabo | Sem suporte para acessório de identificação |
| Peso do produto | 80 g |
| Conexão elétrica 1, função | Lado dos dispositivos de campo |
| Conexão elétrica 1, design | angular |
| Conexão elétrica 1, tipo de conexão | Soquete |
| Electrical connection 1, saída do cabo | Em ângulo |
| Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão | Padrão de plugue tipo A com base na EN 175301-803 |
| Conexão elétrica 1, número de pinos/fios | 4 |
| Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados | 4 |
| Conexão elétrica 1, tipo de montagem | na válvula solenóide com parafuso central M3 |
| Conexão elétrica 2, função | Lado do controlador |
| Conexão elétrica 2, tipo de conexão | Cabo |
| Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão | sem conector |
| Conexão elétrica 2, número de pinos/fios | 3 |
| Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados | 3 |
| Faixa de tensão operacional c.c. | 18 ... 30 V |
| Tensão operacional nominal c.c. | 24 V |
| Faixa de tensão operacional c.a. | 18 ... 30 V |
| Tensão operacional nominal c.a. | 24 V |
| Corrente a 40°C | 4 A |
| Resistência da tensão de impacto | 0,8 kV |
| Conexão de aterramento | disponível |
| Comprimento do cabo | 0,6 m |
| Propriedades do cabo | Padrão |
| Condições de teste do cabo | Condições de teste sob consulta |
| Diâmetro do cabo | 5,9 mm |
| Tolerância do diâmetro do cabo | ± 0,3 mm |
| Estrutura do cabo | 3x0,75 |
| Classe de proteção | IP67 |
| Observação sobre grau de proteção: | quando montado |
| Temperatura ambiente | -25 ... 80 °C |
| Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos | -25 ... 80 °C |
| Certificação CE (veja Declaração de Conformidade) | conforme EU-RoHS-RL |
| Marca UKCA (ver declaração de conformidade) | conforme regulamentos RoHS do Reino Unido |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Grau de contaminação | 3 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Material da blindagem de cabo | TPE-U(PUR) |
| Cor do revestimento do cabo | cinza |
| Material do corpo | TPE-U(PUR) |
| Cor do corpo | preto |
| Material do isolamento | PP |