



# Acumulador de ar comprimido VZS-10-B

Código da peça: 151923

FESTO

Conforme diretiva EG 87/404/EEC e EN 286-1:1998.  
Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Volume	10 l
Posição de instalação	Dreno para baixo
Conforme norma	EN 286-1
Pressão de trabalho	-0,95 ... 16 bar
Meio operacional	Nitrogênio Ar comprimido
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre reservatórios simples
Classe de resistência à corrosão KBK	4
Temperatura do meio	-10 ... 100 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 100 °C
Autorização	TÜV
Máximo torque de aperto na rosca de conexão	130 Nm
Máximo torque de aperto, dreno	27 Nm
Peso do produto	6.000 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão de dreno	G3/8
Conexão pneumática	G1
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, reservatório de ar comprimido	Aço pintado