

servomotor EMMS-AS-70-M-HS-RS

Código da peça: 1550976

FESTO

sem engrenagem.



Ficha técnica

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-10 ... 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90 %
Conforme norma	IEC 60034
Classe de proteção isolante	F
Classe de medição conforme EN 60034-1	S1
Monitoramento da temperatura	Resistência PTC
Classe de proteção	IP54
Técnica de conexão elétrica	Conector
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Autorização	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Tensão operacional nominal c.c.	565 V
Tensão nominal c.c.	565 V
Tipo de comutação da bobina	Estrela interna
Quantidade de pares do polo	4
Torque de paralisação	2,53 Nm
Torque nominal	2,26 Nm
Torque máximo	8,55 Nm
Velocidade nominal de rotação	4.400 1/min
Rotação máxima	4.960 1/min
Potência nominal motor	1.044 W
Corrente nominal do motor	1,7 A
Corrente de pico	7,4 A
Constante de motor	1,333 Nm/A
Tensão constante, fase-a-fase	80,49 mVmin
Resistência da bobina fase-fase	16,294 Ohm
Indutividade da bobina fase-fase	30,834 mH
Momento de inércia geral na alimentação de ar comprimido	0,611 kgcm ²
Peso do produto	2.700 g
Carga do eixo axial admissível	75 N
Carga de eixo radial admissível	200 N
Sensor de posição do rotor	Encoder absoluto única volta
Interface do encoder de posição do rotor	EnDat 22
Princípio de medição do encoder de posição do rotor	indutivo
Ativação do encoder de posição do rotor	18 Bit
MTTF, subcomponente	76 anos, encoder rotativo de posição
MTTFd, subcomponente	152 anos, encoder rotativo de posição