

# módulo de derivação

## MS4N-FRM-1/4

Código da peça: 531949

FESTO

Módulo de derivação, com sentido de vazão da esquerda para a direita.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Módulo de derivação
Pressão de trabalho	0 ... 14 bar
Vazão nominal padrão no sentido do fluxo principal 1->2	4.600 l/min
Vazão nominal padrão saída por cima	1.500 l/min
Vazão nominal padrão saída por baixo	1.500 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	165 g
Conexão pneumática 1	1/4 NPT
Conexão pneumática 2	1/4 NPT
Conexão pneumática 3	1/4 NPT
Conexão pneumática 4	1/4 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Injetados de alumínio