



sensor de distância SOEG-RTD-Q20-PP-K-2L-TI

Código da peça: 537758
Produto a ser descontinuado

FESTO

Para medir distâncias, construção bloco.

Produto será descontinuado. Disponível até 2020. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Design	montagem em bloco
Autorização	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Variável	Trajeto
Princípio de medição	Optoeletrônico
Método de medição	Distance sensor
Tipo de luz	vermelho
Diâmetro máximo do ponto luminoso	5x5 mm com uma zona de detecção de 60 mm
Alcance	20 ... 80 mm
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Resolução do trajeto	0,5 mm
Saída de comutação	PNP
Função do elemento de comutação	Comutável
Frequência máxima de comutação	200 Hz
Corrente máxima de saída	100 mA
Queda de tensão	$\leq 2,4$ V
Saída analógica	0 - 10 V
Resistência a curto-circuito	por pulso
Faixa de tensão operacional c.c.	15 ... 30 V
Ondulação residual	10 %
Corrente sem carga	25 mA
Proteção contra inversão de polaridade	para todas as conexões elétricas
Conexão elétrica	Cabo de 4 fios
Comprimento do cabo	2 m
Material da blindagem de cabo	TPE-U(PUR)
Dimensões	20x32x12 mm
Tipo de fixação	com furo passante
Peso do produto	37 g
Material do corpo	ABS
Indicador do estado de comutação	LED amarelo
Indicador de reserva operacional	LED verde
Opções de ajuste	Teach-In Teach-in através da conexão elétrica
Faixa de ajuste, limite inferior	20 mm
Limite máximo da faixa de ajuste	80 mm
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	0 ... 60 °C
Classe de proteção	IP67
Classe de resistência à corrosão KBK	4 – Resistência à corrosão muito alta