



cilindro compacto EMML-10-10-P-A

Código da peça: 158638

FESTO

Atuador de simples ação antigiro para detecção sem contato, várias opções de fixação ("Multimount"), com amortecimento de fim de curso por batente.



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	10 mm
Diâmetro do êmbolo	10 mm
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Posição de instalação	Nos dois lados
Modo de operação	de simples ação no avanço
Princípio construtivo	Êmbolo Haste Tubo perfilado
Deteção de posição	Para sensor de proximidade
Variantes	Haste do êmbolo unilateral
Antigiro/guia	Guia antigiro com elemento de fixação
Pressão de trabalho	1,5 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Torque de aperto da fixação do atuador	1 Nm +10 %
Força teórica a 6 bar	37 N
Força teórica a 6 bar, avanço	37 N
Tipo de fixação	Opcional: com furo passante com rosca interna
Conexão pneumática	M3
Material da proteção	Latão
Material das vedações	TPE-U(PU)
Material do corpo	Liga de alumínio anodizado
Material da haste do pistão	Aço alta liga, inoxidável