



# amplificador de pressão DPA-100-D

Código da peça: 549398

FESTO

para gerar pressões maiores.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do êmbolo	100 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Multiplicador de pressão com dois êmbolos
Indicador de pressão	Preparado para G1/8
Pressão inicial 2	4 ... 16 bar
Pressão de trabalho	2,5 ... 8 bar
Faixa de regulagem de pressão	5 ... 16 bar
Pressão de entrada 1	2 ... 8 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:3:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Não permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso do produto	13.000 g
Tipo de fixação	com rosca interna
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/2
Conexão pneumática 3	G1/2
Observações sobre material	Conforme RoHS