

# conjunto de montagem axial EAMM-A-F28-60G

Código da peça: 550957

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque transferível	8,2 Nm
Peso do produto	350 g
Código da interface do atuador	F28
Código da interface do motor in	60G
Observações sobre material	Conforme RoHS