


# sensor de pressão SPAB-B2R-R18-2N-K1

Código da peça: 552354

FESTO

Com pressão relativa -1...1 bar.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Autorização	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS Conforme RoHS
Variável	Pressão relativa
Método de medição	Transmissor eletrônico de pressão piezoresistivo com indicador
Faixa de medição de pressão do valor inicial	-1 bar
Faixa de medição de pressão do valor final	1 bar
Faixa de sobrecarga	5 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Não permite operação com lubrificação
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Saída de comutação	2xNPN
Função de comutação	livremente programável
Função do elemento de comutação	Comutável
Repetibilidade da saída de comutação em ± %FS	0,1 %FS
Corrente máxima de saída	100 mA
Precisão display FS	1 %FS
Resistência a curto-circuito	sim
Faixa de tensão operacional c.c.	12 ... 24 V
Proteção contra inversão de polaridade	para todas as conexões elétricas
Conexão elétrica	Cabo de 4 fios
Comprimento do cabo	2,5 m
Tipo de fixação	Opcional: aparafusável com acessórios
Conexão pneumática	Rosca externa R1/8 Rosca interna M5
Peso do produto	45 g
Informação sobre material, corpo	Reforçado com ABS reforçado com PBT
Tipo de indicador	LCD luminoso, colorido
Unidade(s) que pode(m) ser representada(s)	bar inchH2O inchHg kPa kgf/cm <sup>2</sup> mmHg psi
Indicador do estado de comutação	LCD amarelo
Opções de ajuste	Teach-In Através de display e teclas

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Proteção contra manipulação	PIN-Code
Faixa de ajuste dos valores limiares	0 ... 100 %
Faixa de ajuste da histerese	0 ... 90 %
Classe de proteção	IP40
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada