



atuador semi-rotativo DAPS-0030-090-R-F03-CR

Código da peça: 552870

FESTO

de dupla ação, conexão de ar conforme VDI / VDE 3845-válvulas padrão podem ser conectadas por flange diretamente, versão de aço inoxidável.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões do atuador elétrico	0030
Posição dos furos do flange	F03
Ângulo de rotação	90 deg
Profundidade da conexão do eixo	10,2 mm
Amortecimento	Sem amortecimento
Posição de instalação	Nos dois lados
Modo de operação	de dupla ação
Princípio construtivo	" Scotch Yoke "
Deteção de posição	Sem
Direção de fechamento	com fecho à direita
Safety Integrity Level (SIL)	O produto pode ser aplicado em SRP/CS a SIL 2 High Demand Produto pode ser utilizado em SRP/CS até SIL 2 Baixa Demanda
Pressão de operação Mpa	0,25 ... 0,84 MPa
Pressão de trabalho	2,5 ... 8,4 bar
Pressão de operação nominal	0,56 MPa
Pressão nominal operacional	5,6 bar
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU relativa à proteção contra explosões (ATEX)
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos EX do Reino Unido
Órgão emissor do certificado	TÜV Nord 212170801
Categoria ATEX para ambiente explosivo a gás	II 2G
Categoria ATEX para ambiente explosivo a poeira	II 2D
Tipo de proteção contra a combustão de gás inflamável	Ex h IIC T6...T3 Gb X
Tipo de proteção contra a combustão de poeiras combustíveis	Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Temperatura do ambiente potencialmente explosivo	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Torque para pressão de trabalho nominal e ângulo de rotação 0°	30 Nm
Torque com pressão operacional nominal e ângulo de rotação de 50°	15 Nm
Torque com pressão operacional nominal e ângulo de rotação de 90°	22,5 Nm
Consumo de ar a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) por ciclo de 0°, ângulo de rotação nominal de 0°	1,04 l
Peso do produto	1.200 g
Conexão do eixo	T9
Conexão pneumática	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da proteção	Aço alta liga, inoxidável
Informação sobre material, tampa	1.4408
Material das vedações	FPM NBR

Característica	Valor
	PUR
Material do corpo	Aço alta liga, inoxidável
Informação sobre material, corpo	1.4408
Material dos parafusos	Aço alta liga, inoxidável
Material do eixo	Aço alta liga, inoxidável
Informação sobre material, eixo	1.4301