

atuador giratório/linear DSL-20-50-270-CC-A-S20-KF-B

Código da peça: 556634

FESTO

para detecção sem contato direto. Movimento giratório e linear operados independentes entre si. Movimento giratório de 0° - 270° com ajuste contínuo.



Ficha técnica

Característica	Valor
Ângulo de amortecimento	12 deg
Faixa de ajuste do ângulo de rotação	0 ... 246 deg
Curso	50 mm
Diâmetro do êmbolo	20 mm
Ângulo de rotação	0 ... 246 deg
Amortecimento	CC: Amortecedor hidráulico em ambos os lados P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Posição de instalação	Nos dois lados
Ajuste fino	-3 deg
Modo de operação	de dupla ação
Princípio construtivo	Aleta giratória
Detecção de posição	Para sensor de proximidade
Variantes	Haste passante vazada
Antigiro/guia	com guia de esferas
Pressão de trabalho	2,5 ... 8 bar
Velocidade máxima de impacto	500 mm/s
Frequência de giro máx. a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1 Hz
Folga do ângulo de rotação	0,05 deg
Repetibilidade	0,1 deg
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque de carga dinâmico	0,35 Nm
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retorno	120,5 N
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanço	158 N
Torque teórico a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2,5 Nm
Momento de inércia admissível	0,0012 kgm ²
Peso do produto	1.220 g
Peso básico para curso de 0 mm	1.220 g
Peso adicional por 10 mm de curso	52 g
Tipo de fixação	fixado em ranhura em T com rosca externa Opcional:
Conexão pneumática	M5
Material da proteção	Liga de alumínio anodizado
Material das vedações	TPE-U(PU)
Material do corpo	Liga de alumínio anodizado liso
Material da haste do pistão	Aço temperado