

# cilindro normalizado DSNU-25-300-PPS-A

Código da peça: 559291

FESTO

com amortecimento pneumático autorregulável nas posições finais de curso.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	300 mm
Diâmetro do êmbolo	25 mm
Rosca da haste	M10x1,25
Amortecimento	PPS: amortecimento pneumático autoajustável nas posições finais
Posição de instalação	Nos dois lados
Conforme norma	CETOP RP 52 P ISO 6432
Extremidade da haste	Rosca externa
Princípio construtivo	Êmbolo Haste Camisa do atuador
Deteção de posição	Para sensor de proximidade
Variantes	Haste do êmbolo unilateral
Pressão de operação Mpa	0,1 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Modo de operação	de dupla ação
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe "clean room"	ISO Classe 6
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Energia de impacto nas posições finais	0,3 J
Curso de amortecimento	17 mm
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retorno	247,4 N
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanço	294,5 N
Massa móvel com curso de 0 mm	71 g
Fator de massa adicional por 10 mm de curso	6 g
Peso básico para curso de 0 mm	238 g
Peso adicional por 10 mm de curso	11 g
Tipo de fixação	com acessórios
Conexão pneumática	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da proteção	Liga de alumínio anodização neutra
Material das vedações	NBR TPE-U(PU)
Material da haste do pistão	Aço alta liga, inoxidável
Material da camisa do atuador	Aço alta liga, inoxidável