

# filtro fino LFMB-3/8-D-MINI-NPT

Código da peça: 173712

Classic - não usar para novos projetos

com elemento de filtro de 1 µm, copo de proteção metálico.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Série	D
Dimensões	Mini
Grau de filtração	1 µm
Dreno	contato momentâneo manual
Pressão de trabalho	1 ... 16 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Classe de pureza do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Gases inertes
Máx. vazão nominal normal para classe de pureza do ar	675 l/min
Mín. vazão nominal normal para classe de pureza do ar	125 l/min
Grau de eficiência do filtro	99,99 %
Proteção de copo	Copo de proteção metálico
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	1,5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Nível residual de óleo	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com cantoneira de fixação Opcional:
Posição de instalação	vertical
Conexão pneumática 1	3/8 NPT
Conexão pneumática 2	3/8 NPT
Material do corpo	Injetados de zinco
Material do filtro	Fibra de borossilicato
Material do copo	PC
Observações sobre material	Conforme RoHS