


cobertura de proteção VMPAL-KM-SD25-IP67-0

Código da peça: 560428

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Peso do produto	100 g
Conexão elétrica	pré-montado
Diâmetro admissível do cabo	5 ... 13 mm
Seção transversal do terminal	0,2 ... 0,5 mm ²
Classe de proteção	IP67 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 80 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada