

Unidade giratória linear

DSL-40-125-270-P-S20-FF-KF

Código da peça: 177277

FESTO

para detecção sem contato direto. Movimento giratório e linear operados independentes entre si. Movimento giratório de 0° - 270° com ajuste contínuo.



Ficha técnica

Característica	Valor
Ângulo de amortecimento	2,1 deg
Faixa de ajuste do ângulo de rotação	270 deg
Curso	125 mm
Diâmetro do êmbolo	40 mm
Ângulo de rotação	272 deg
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Posição de instalação	Nos dois lados
Ajuste fino	5 deg
Modo de operação	de dupla ação
Princípio construtivo	Aleta giratória
Detecção de posição	Para sensores indutivos Para sensor de proximidade
Variantes	S20: haste passante vazada
Antigiro/guia	com guia de esferas
Pressão de trabalho	2,5 ... 8 bar
Velocidade máxima de impacto	500 mm/s
Frequência máxima oscilante a 6 bar	2 Hz
Meio operacional	Ar comprimido seco, lubrificado e não lubrificado
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Curso de amortecimento	12 mm
Torque para 6 bar	20 Nm
Força teórica a 6 bar, retorno	495 N
Força teórica a 6 bar, avanço	603 N
Momento de inércia admissível	0,00024 kgm ²
Peso adicional por 10 mm de curso	175 g
Peso básico para curso de 0 mm	5.200 g
Peso do produto	5.200 g
Tipo de fixação	fixado em ranhura em T com rosca externa Opcional:
Conexão pneumática	G1/8
Informação sobre material, tampão	Liga de alumínio anodizado
Informação sobre material, vedações	TPE-U(PU)
Informação sobre material, corpo	Alumínio anodizado liso
Informação sobre material, haste	Aço temperado