



sensor magnético de proximidade SMPO-8E

Código da peça: 178563

FESTO

pneumático, para atuadores com ranhura em T, sem conjunto de fixação.
Elemento de fixação SMB-8E (código 178230) deve ser pedido em separado.



Ficha técnica

Característica	Valor
Design	para ranhura em T
Observações sobre material	Conforme RoHS
Princípio de medição	Magnético
Pressão de trabalho	2 ... 8 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Não permite operação com lubrificação
Temperatura ambiente	-15 ... 60 °C
Repetibilidade do valor de comutação	+/- 0,2 mm
Tempo de conexão	22 ms
Tempo de desconexão	52 ms
Tipo de fixação	com furo passante com acessórios Pode ser inserido na ranhura por cima
Função de válvula	3/2
Conexão pneumática	M5
Peso do produto	11 g
Material do corpo	Alumínio PA anodizado Aço alta liga, inoxidável
Indicador do estado de comutação	óptico
Classe de proteção	IP65
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L