

cilindro normalizado

DSBF-C-125-500-PPSA-N3-R

Código da peça: 1792964

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	500 mm
Diâmetro do êmbolo	125 mm
Rosca da haste	M27x2
Amortecimento	PPS: amortecimento pneumático autoajustável nas posições finais
Posição de instalação	Nos dois lados
Conforme norma	ISO 15552
Extremidade da haste	Rosca externa
Princípio construtivo	Êmbolo Haste Tubo perfilado
Deteção de posição	Para sensor de proximidade
Pressão de operação Mpa	0,02 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	0,2 ... 10 bar
Modo de operação	de dupla ação
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Energia de impacto nas posições finais	3,3 J
Curso de amortecimento	45 mm
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retorno	6.881 N
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanço	7.363 N
Massa móvel	5.395 g
Massa móvel com curso de 0 mm	2.245 g
Fator de massa adicional por 10 mm de curso	63 g
Peso do produto	15.078 g
Peso básico para curso de 0 mm	6.928 g
Peso adicional por 10 mm de curso	163 g
Tipo de fixação	com rosca interna com acessórios Opcional:
Conexão pneumática	G1/2
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da proteção	Alumínio fundido, revestido
Material do vedador do pistão	TPE-U(PU)
Material do pistão	Liga de alumínio
Material da haste do pistão	Aço alta liga, inoxidável
Material do anel raspador da haste do pistão	TPE-U(PU)
Material da vedação do amortecedor	TPE-U(PU)
Material do êmbolo do amortecedor	POM
Material da camisa do atuador	Liga de alumínio forjado anodizado
Material da porca	Aço alta liga, inoxidável
Material do mancal	POM
Material do parafuso de flange	Aço galvanizado