



mini guia DGSL-N-25-20-EA

Código da peça: 570246

Produto a ser descontinuado

Produto será descontinuado. Disponível até 2022. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	20 mm
Faixa regulável da posição final parte dianteira	11,5 mm
Faixa regulável da posição final parte traseira	5,5 mm
Diâmetro do êmbolo	32 mm
Modo de operação da unidade de acionamento	elemento de fixação
Amortecimento	Aneis / placas de amortecimento elásticos curtos em ambas as posições finais
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia com alojamento de esferas
Princípio construtivo	elemento de fixação Êmbolo Haste Cursor
Detecção de posição	Para sensor de proximidade
Pressão de trabalho	1 ... 8 bar
Velocidade máxima	0,8 m/s
Precisão de repetição	0,3 mm
Modo de operação	de dupla ação
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Energia de impacto nas posições finais	0,55 Nm
Curso de amortecimento	1,3 mm
Força máxima Fy	3.744 N
Força máxima Fz	3.744 N
Torque máx. Mx	100 Nm
Torque máx. My	60 Nm
Torque máx. Mz	60 Nm
Força teórica a 6 bar, retorno	415 N
Força teórica a 6 bar, avanço	483 N
Massa móvel	1.052 g
Peso do produto	2.750 g
Conexões alternativas	Veja desenho do produto
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática	1/8 NPT
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Material da proteção	Liga de alumínio
Material das vedações	HNBR
Material do corpo	Liga de alumínio
Material da haste do pistão	Aço alta liga, inoxidável