


conector fêmea MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Código da peça: 570367

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M2,5
Conexão elétrica	de 3 pinos Soquete angular Diagrama de conexões formato C conforme EN 175301-803 conforme DIN EN 175301-803 design quadrangular
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 30 V
Faixa de tensão operacional c.a.	0 ... 24 V
Corrente a 40°C	6 A
Resistência da tensão de impacto	0,8 kV
Cabo de conexão	M12
Diâmetro admissível do cabo	4 ... 6 mm
Seção transversal do terminal	0,25 ... 0,5 mm ²
Classe de proteção	IP65 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-25 ... 125 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Grau de contaminação	3
Material do corpo	reforçado com PA
Material das vedações	HNBR