


engate rápido fêmea NPHS-D6-P-G12

Código da peça: 8059269

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	11 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Vazão nominal padrão	1.950 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque de aperto nominal	14 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 20 %
Peso do produto	113 g
Conexão pneumática 1	Rosca externa G1/2
Observações sobre material	Conforme RoHS