

cabo com conector KME-1-24-5-LED

Código da peça: 30945

FESTO

pré-montado, para válvulas ME.



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicador de status do sinal	LED amarelo
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M3
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	280 g
Conexão elétrica 1	Conector angular, quadrado, 3 pinos, tipo C
Conexão elétrica 2	extremidade do cabo livre, 2 fios
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Corrente a 40°C	4 A
Conexão de aterramento	não disponível
Comprimento do cabo	5 m
Propriedades do cabo	Para aplicações estáticas
Raio de curvatura mínimo do cabo	52 mm
Diâmetro do cabo	5,2 mm
Tolerância do diâmetro do cabo	± 0,1 mm
Estrutura do cabo	2x0,75
Classe de proteção	IP67 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Material da blindagem de cabo	PVC
Material do corpo	TPE-U(PU)
Material das vedações	NBR
Material do contato elétrico	Liga de cobre revestida de prata