

sensor de pressão

SPAN-B-B11R-G18FPM-PN-L1+2.5S

Código da peça: 8114777

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Autorização	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Observações sobre material	Conforme RoHS
Variável	Pressão relativa
Método de medição	Transmissor eletrônico de pressão piezoresistivo
Valor inicial da faixa de medição de pressão (MPa)	-0,1 MPa
Faixa de medição de pressão do valor inicial	-1 bar
Valor inicial da faixa de medição de pressão (psi)	-14,5 psi
Valor final da faixa de medição de pressão (MPa)	1 MPa
Faixa de medição de pressão do valor final	10 bar
Valor final da faixa de medição de pressão (psi)	145 psi
Faixa de sobrecarga	15 bar
Pressão de sobrecarga	1,5 MPa 15 bar
Pressão de sobrecarga (psi)	217,5 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4] Gases inertes
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Temperatura do meio	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Precisão FS	1,5 %FS
Repetibilidade em ± %FS	0,3 %FS
Coefficiente de temperatura em ± %FS/K	0,1 %FS/K
Saída de comutação	PNP/NPN comutável
Função de comutação	Comparador de janelas Comparador de valores limite
Função do elemento de comutação	Contato NF ou contato NF, comutável
Corrente máxima de saída	80 mA
Resistência a curto-circuito	sim
Faixa de tensão operacional c.c.	10,8 ... 30 V
Proteção contra inversão de polaridade	para todas as conexões elétricas
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Conector
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Padrão de conexão L1J
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	4
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal com rosca com dispositivo de fixação em parede/superfície
Posição de instalação	Nos dois lados
Conexão pneumática	Rosca interna G1/8
Peso do produto	21 g
Material do corpo	reforçado com PA
Materiais em contato com meio	FPM

Característica	Valor
	reforçado com PA
Tipo de indicador	LCD luminoso
Unidade(s) que pode(m) ser representada(s)	MPa bar inchHg kPa mmHg psi
Opções de ajuste	Teach-In Através de display e teclas
Proteção contra manipulação	PIN-Code
Faixa de ajuste dos valores limiares	0 ... 100 %
Faixa de ajuste da histerese	0 ... 90 %
Classe de proteção	IP40
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F1a
Classe "clean room"	ISO Classe 4