

# amortecedor de impacto DYSD-Q11-7-5-Y1F-L-Y9

Código da peça: 8161521

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	7
Curso	5 mm
Amortecimento	autoajustável
Posição de instalação	Nos dois lados
Deteção de posição	Sem
Velocidade máxima de impacto	1 m/s
Tempo de reposição, curto	0,2 s
Modo de operação	de simples ação no avanço
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Curso de amortecimento	5 mm
Carga máxima do batente	300 N
Consumo máximo de energia por curso	3 J
Consumo máximo de energia por hora	12.000 J
Energia residual máxima	0,01 J
Força de reposição	12 N
Peso do produto	20 g
Tipo de fixação	com contraporca
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Aço alta liga
Material da haste do pistão	Aço alta liga
Material da porca	Aço galvanizado