

Gerador de pressão/vácuo PGVA-2-P1V1-Q4-A

Código da peça: 8163214
Novo

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Grau de filtração	0,01 µm
Suporte à configuração	Phyton scripts
Indicador	LED
Output pressure 1 (MPa)	-0,062 MPa
Pressão de saída 2	0,08 MPa
Vazão normal	< 1,2 l/min
Dimensões L x C x A	169 mm x 208 mm x 55 mm
Faixa de tensão operacional c.c.	21,6 ... 26,4 V
Consumo elétrico	11 W
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 10 %
Fonte de alimentação, função	Load and functional earth
Alimentação de energia, tipo de conexão	Soquete
Alimentação de energia, tecnologia de conexão	Régua de fixação
Alimentação de tensão, número de pinos/fios	5
Autorização	RCM Mark
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Resistência à vibração	Teste de aplicação do transporte com grau de severidade 2 conforme FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste de choque com nível de gravidade 2 conforme FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	0 - 85 %
Nível de potência sonora	55 dB(A)
Classe de proteção	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Peso do produto	1,8 kg
Conexão elétrica	Controlador integrado
Tipo de fixação	With female thread M4
Conexão pneumática 1	QS-4
Conexão pneumática 2	QS-4
Pneumatic connection, number	2
Cor do corpo	cinza
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Alumínio, revestido de pó