


jogo de conexões para bases DADP-SP-G9-20-R

Código da peça: 8173535

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	20
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-C1-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F1a
Classe "clean room"	ISO Classe 6
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Carga máxima do batente	300 N
Torque máximo	1,5 Nm
Tolerância do torque de aperto	± 15 %
Peso do produto	160 g
Tipo de fixação	Montagem direta por parafusos
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material dos batentes	Aço alta liga
Material das vedações	NBR
Material da placa	Liga de alumínio forjado anodizado
Material dos parafusos	Aço