

# conjunto de batentes

## DADP-SP-G9-20-F

Código da peça: 8173539

FESTO



### Ficha técnica

| Característica                       | Valor                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensões                            | 20                                  |
| Posição de instalação                | Nos dois lados                      |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-C1-L                      |
| Classificação RSBP, conforme CD-0033 | F1a                                 |
| Classe "clean room"                  | ISO Classe 6                        |
| Temperatura ambiente                 | -10 ... 60 °C                       |
| Carga máxima do batente              | 300 N                               |
| Torque máximo                        | 2 Nm                                |
| Tolerância do torque de aperto       | ± 15 %                              |
| Peso do produto                      | 87 g                                |
| Tipo de fixação                      | Montagem direta por parafusos       |
| Observações sobre material           | Conforme RoHS                       |
| Material dos batentes                | Aço alta liga                       |
| Material dos parafusos               | Aço                                 |