


Motor de passo MTR-ST-57-48S-AB

Código da peça: 530062

FESTO

Sem redução, com freio.

Produto a ser descontinuado. Disponível até 2008



Ficha técnica

Característica	Valor
Tensão de serviço c.c. para freios	24 V
Classe de proteção isolante	B
Consumo de potência, freio	6 W
Tensão nominal c.c.	48 V
Corrente nominal do motor	3,1 A
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	45 - 80 %
Classe de proteção	IP54
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inércia geral na alimentação de ar comprimido	0,5 kgcm ²
Torque de fixação de freio	0,4 Nm
Torque de fixação do motor	1,27 Nm
Momento de inércia do freio	0,02 kgcm ²
Momento de inércia do rotor	0,48 kgcm ²
Carga do eixo axial admissível	10 N
Carga de eixo radial admissível	71 N
Peso do produto	1.400 g
Técnica de conexão elétrica	Conector