

acoplamento EAMC-40-66-11-11

Código da peça: 530090

FESTO

Para atuador eletromecânico com motor de passo.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|------------------------------|------------------------|
| Diâmetro fixação 1 | 11 mm |
| Diâmetro fixação 2 | 11 mm |
| Dimensões | 40 |
| Comprimento nominal | 66 mm |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Rotação máxima | 6.500 1/min |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 ... 60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C |
| Momento de inércia | 42,3 kgmm ² |
| Torque transferível | 21 Nm |
| Peso do produto | 139 g |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |