

# filtro fino

## LFMB-D-MINI-DA-A


Código da peça: 532814

Classic - não usar para novos projetos

FESTO

sem placas de conexão roscada com pinos roscados FRB. Cartucho filtrante de 1 µm, com copo de proteção metálica, indicador de pressão diferencial, dreno automático.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.



### Ficha técnica

Característica	Valor
Série	D
Dimensões	Mini
Princípio construtivo	Filtro de fibra
Grau de filtração	1 µm
Dreno	totalmente automático
Pressão de trabalho	2 ... 12 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Classe de pureza do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Gases inertes
Grau de eficiência do filtro	99,99 %
Volume máximo do condensado	22 cm <sup>3</sup>
Proteção de copo	Copo de proteção metálico
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	1,5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Nível residual de óleo	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Indicador de pressão diferencial	Indicador óptico
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com acessórios Opcional:
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Conexão pneumática 1	Sub-base
Conexão pneumática 2	Sub-base
Material do corpo	Injetados de zinco
Material do filtro	Fibra de borosilicato
Material do copo	PC
Observações sobre material	Conforme RoHS
Peso do produto	283 g