


Microfiltros PFML-186-HP3-AST

Número de referência: 1364705

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Série	L
Tamanho	186
Construção	Filtro de fibra
Grau de filtração	0.01 µm
Drenagem do condensador	Manual
Pressão operacional	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [2:4:4] Gases inertes
Nota sobre o meio operacional/controlo	O funcionamento lubrificado não é possível
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Taxa de fluxo padrão máx. para qualidade do ar	10220 l/min
Taxa de fluxo padrão mín. para qualidade do ar	3406 l/min
Eficiência do filtro	99.99998 %
Volume de condensado máx.	200 cm³
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura do meio	5 oC...60 oC
Temperatura ambiente	5 oC...60 oC
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva para os Equipamentos Pressurizados da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	em conformidade com a normativa do Reino Unido sobre equipamentos de pressão
Tipo de montagem	Instalação em linha
Posição de montagem	Vertical +/- 5°
Material da caixa	Liga de alumínio forjada
Material do filtro	Fibra borossilicatada
Material do copo	Aço inoxidável de liga alta
Material de vedações	NBR
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Peso do produto	17900 g

Característica	Valor
Volume	3