

# Conjunto de foles EADB-V2-80-S401-500

Número de referência: 1489410

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Diâmetro externo                       | 93 mm                                                  |
| Tamanho                                | 80                                                     |
| Faixa de curso                         | 401 mm...500 mm                                        |
| Extensão da biela                      | 117 mm                                                 |
| Desenho                                | Redondo                                                |
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                            |
| Construção                             | Conjunto de foles<br>Com escape de ar canalizado       |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 3 - Risco de corrosão alto                             |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                                         |
| Resistência ao meio                    | Poeiras<br>Aparas<br>Óleos<br>Lubrificante<br>Gasolina |
| Nível de proteção                      | IP65<br>De acordo com IEC 60529                        |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...80 oC                                         |
| Mobilidade da carga                    | 247 g                                                  |
| Peso do produto                        | 444 g                                                  |
| Tipo de montagem                       | Empurra<br>Com pino filetado                           |
| Conexão pneumática                     | G1/4                                                   |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                             |
| Material das peças do adaptador        | Liga de alumínio forjada<br>Anodizado                  |
| Material de vedações                   | NBR                                                    |
| Material dos foles                     | NBR                                                    |
| Material do pino roscado               | Aço inoxidável de liga alta                            |