

cilindro compacto ADN-80-80-I-P-A

Código da peça: 536371

FESTO

conforme ISO 21287, com detecção de posição e rosca interna na haste.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Curso | 80 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 80 mm |
| Rosca da haste | M12 |
| Amortecimento | P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Conforme norma | ISO 21287 |
| Extremidade da haste | rosca interna |
| Detecção de posição | Para sensor de proximidade |
| Variantes | Haste do êmbolo unilateral |
| Pressão de operação Mpa | 0,06 ... 1 MPa |
| Pressão de trabalho | 0,6 ... 10 bar |
| Modo de operação | de dupla ação |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Energia de impacto nas posições finais | 1,8 J |
| Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retorno | 2.827 N |
| Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanço | 3.016 N |
| Massa móvel com curso de 0 mm | 400 g |
| Fator de massa adicional por 10 mm de curso | 25 g |
| Peso básico para curso de 0 mm | 1.121 g |
| Peso adicional por 10 mm de curso | 79 g |
| Tipo de fixação | com furo passante com rosca interna com acessórios Opcional: |
| Conexão pneumática | G1/8 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do parafuso de flange | Aço |
| Material da proteção | Alumínio fundido, revestido |
| Material das vedações | TPE-U(PUR) |
| Material da haste do pistão | Aço alta liga |
| Material da camisa do atuador | Liga de alumínio, anodizado |