

# Filtro ultra fino MS6-LFM-3/8-ARV-DA-Z

Código da peça: 536879

FESTO

Filtro de 0,01 µm, copo de plástico com proteção de plástico, dreno automático, com indicador de saturação, sentido do fluxo da direita para esquerda.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	6
Série	MS
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Grau de filtração	0,01 µm
Grau de eficiência do filtro	99,9999 %
Dreno	totalmente automático
Princípio construtivo	Filtro de fibra
Volume máximo do condensado	38 cm <sup>3</sup>
Proteção de copo	Copo de proteção plástico
Indicador de pressão diferencial	Indicador óptico
Pressão de entrada 1	2 ... 12 bar
Vazão nominal padrão	430 l/min
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, não lubrificado, grau de filtração 1 µm
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Classe de pureza do ar na saída	1.7.2 conforme DIN ISO 8573-1
Temperatura do meio	5 ... 60 °C
Nível residual de óleo	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso do produto	600 g
Tipo de fixação	com acessórios Opcional: Montagem na tubulação
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G3/8
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, filtro	Fibra de borossilicato
Informação sobre material, corpo	Injetados de alumínio
Informação sobre material, copo	PC