

vacuômetro

VAM-63-V1/9-R1/4-EN

Código da peça: 537814

FESTO

Com indicador com unidade em bar e psi.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão nominal do manômetro	63
Posição de conexão	lado traseiro central
Com base na norma padrão	DIN EN 837-1
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Revestimento
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Manômetro do tubo de Bourdon
Faixa de indicação [bar]	-1 ... 9 bar
Faixa de indicação	0 ... 130 psi -30 ... 0 inHg
Escala	Escala dupla bar (externo) polegada de Hg (interno) / psi (interno)
Pressão de trabalho	-1 ... 9 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Fator de carga contínua	0,75
Fator de carga alternada	0,66
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	83 g
Classe da precisão de medidas	2,5
Tipo de fixação	aparafusável
Conexão pneumática	R1/4
Material do bujão roscado	Latão
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	ABS
Material do visor	PS