


válvula de alavanca

VHER-BH-M04E-M05-LD

Código da peça: 538198

FESTO

De polímero, com detecção de posição da alavanca manual, válvula direcional de 4/3 vias, centro aberto em exaustão, trava em três posições da alavanca, saídas para lateral.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	4/3 vias, em exaustão
Tipo de acionamento	manual
Vazão nominal padrão	170 l/min
Pressão de trabalho	-0,95 ... 10 bar
Princípio construtivo	Válvula de fechamento
Diâmetro nominal	4 mm
Função de ar de escape	regulável
Trava do atuador	com acessórios, de fecho
Princípio de vedação	duro
Tipo de pilotagem	direto
Sentido do fluxo	reversível
Sem sobreposição	sim
Indicador de status do sinal	com acessórios
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Torque de acionamento	0,6 Nm
Peso do produto	95 g
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 2	M5
Conexão pneumática 3	M5
Conexão pneumática 4	M5
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Contém substâncias com LABS
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, corpo	reforçado com PA