


unidade de manipulação HSW-10-AP

Código da peça: 540222

FESTO

Pick and Place para reposicionar as peças a um ângulo de 90°.



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso de trabalho	9 ... 15 mm
Dimensões	10
Curso linear máximo a um ângulo de rotação de 90°	90/90 mm
Curso Z	80 ... 100 mm
Amortecimento	CC: Amortecedor hidráulico em ambos os lados Curva característica suave
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Guia linear com suporte giratório Atuador giratório seqüência de movimentos guiados
Detecção de posição	Para sensor de proximidade
Pressão de trabalho	4 ... 8 bar
Tempo mínimo de ciclo	0,6 s
Repetibilidade das posições finais	+/-0,02 mm
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Torque máx. Mx	0,6 Nm
Torque máx. My	0,6 Nm
Torque máx. Mz	0,6 Nm
Máxima carga útil	0,5 kg
Força máx. processo na direção Y	30 N
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	30 N
Peso do produto	1.250 g
Tipo de fixação	Com furo passante e bucha centralizadora
Conexão pneumática	M3
Material dos batentes	Aço alta liga
Material do elemento de pressão da mola	Aço alta liga
Material da placa de base	Liga de alumínio anodizado
Material do suporte	Liga de alumínio anodizado
Material da guia transversal	Aço temperado
Material da alavanca articulada	Aço cementado polido
Material da placa de guia ranhurada	Aço cementado polido
Material do trilho do sensor	Liga de alumínio anodizado
Material da barra	Liga de alumínio anodizado
Material do parafuso de regulagem	Aço alta liga