


# Pick&Place DHSP-SLT16-SLT10

Código da peça: 542968

FESTO

Composto de miniguias precisas, compactas e com tempos de ciclo curtos. Interfaces definidas para a linha giratória e de garras Festo. Disponível como jogo de montagem ou totalmente montada e instalada. Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Montagem	Pick&Place 1.0
Carga útil	0 ... 2 kg
Acionamento eixo Z	SLT-10
Tipo de acionamento eixo Z	Pneumático
Curso eixo Z	0 ... 80 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Z	± 0,02 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Z	± 0,02 mm
Acionamento eixo Y	SLT-16
Tipo de acionamento eixo Y	Pneumático
Curso eixo Y	0 ... 150 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Y	± 0,02 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y	± 0,02 mm