

# válvula básica

## LF-D-5M-MIDI-A-U

Código da peça: 546460

Classic - não usar para novos projetos

FESTO

sem placas de conexão roscada com pinos roscados FRB. Grau de filtração 5 µm, com copo de proteção e dreno automático.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.



### Ficha técnica

| Característica                       | Valor   |
|--------------------------------------|---|
| Dimensões                            | Midi  |
| Série                                | D   |
| Posição de instalação                | vertical +/- 5°   |
| Grau de filtração                    | 5 µm  |
| Dreno                                | totalmente automático   |
| Princípio construtivo                | Filtro sinterizado com separador centrífugo                     |
| Volume máximo do condensado          | 1,462 oz(l)   |
| Proteção de copo                     | Copo de proteção metálico                                       |
| Pressão de trabalho                  | 28 ... 180 Psi  |
| Vazão nominal padrão                 | 56 cfm  |
| Meio operacional                     | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Gases inertes |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada                             |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura de armazenamento         | 14 ... 140 °F   |
| Classe de pureza do ar na saída      | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gases inertes |
| Temperatura do meio                  | 41 ... 140 °F   |
| Temperatura ambiente                 | 41 ... 140 °F   |
| Peso do produto                      | 24,5 oz   |
| Tipo de fixação                      | Montagem na tubulação<br>com acessórios                         |
| Observações sobre material           | Conforme RoHS   |
| Material do filtro                   | PE  |
| Material do corpo                    | Injetados de zinco  |
| Material do copo                     | PC  |