

servomotor EMMS-AS-140-L-HS-RSB

Código da peça: 550137
Produto a ser descontinuado

FESTO

sem engrenagem.



Ficha técnica

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-10 ... 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90 %
Conforme norma	IEC 60034
Classe de proteção isolante	F
Classe de medição conforme EN 60034-1	S1
Monitoramento da temperatura	Resistência PTC
Classe de proteção	IP54
Técnica de conexão elétrica	Conector
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Autorização	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Tensão nominal c.c.	565 V
Tipo de comutação da bobina	Estrela interna
Quantidade de pares do polo	6
Torque de paralisação	25,48 Nm
Torque nominal	20,05 Nm
Torque máximo	48,8 Nm
Velocidade nominal de rotação	2.000 1/min
Rotação máxima	2.460 1/min
Potência nominal motor	4.420 W
Corrente nominal do motor	7,8 A
Corrente de pico	20 A
Constante de motor	2,72 Nm/A
Tensão constante, fase-a-fase	162,39 mV/min
Resistência da bobina fase-fase	1,41 Ohm
Indutividade da bobina fase-fase	13,44 mH
Momento de inércia geral na alimentação de ar comprimido	20,108 kgcm ²
Peso do produto	17.000 g
Carga do eixo axial admissível	200 N
Carga de eixo radial admissível	1.060 N
Sensor de posição do rotor	Encoder absoluto única volta
Interface do encoder de posição do rotor	EnDat 22
Princípio de medição do encoder de posição do rotor	indutivo
Ativação do encoder de posição do rotor	18 Bit
Torque de fixação de freio	18 Nm

Característica	Valor
Tensão de serviço c.c. para freios	24 V
Consumo de potência, freio	15,6 W
Momento de inércia do freio	1,082 kgcm ²
Ciclos de comutação do freio de motor	5 milhões de acionamentos sem carga (sem trabalho de fricção)
MTTF, subcomponente	76 anos, encoder rotativo de posição 4469 anos, freio de motor
MTTFd, subcomponente	152 anos, encoder rotativo de posição
Eficiência energética	ENEFF (CN) / Class 2