


interface fieldbus CECX-F-PB-V1

Código da peça: 553981

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Autorização	c UL us - Listed (OL)
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS Conforme RoHS
Potência 24 V	2 W
Temperatura ambiente	5 ... 55 °C
Temperatura de armazenamento	-40 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	10 - 95 %
Classe de proteção	IP20 III
Peso do produto	138 g
Teste de insensibilidade a vibrações	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Teste de insensibilidade a impacto	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (meia-senóide)
Indicadores de status	LED amarelo = RDY (ready) LED amarelo = STA LED verde = RUN LED vermelho = ERR
Interface Fieldbus	Mestre PROFIBUS DP-V1
Interface Fieldbus, tecnologia de conexão	Conector Sub-D 9 pinos
Interface Fieldbus, taxa de transmissão	9,6 kBit/s até 12 MBit/s regulável via software
Interface Fieldbus, isolamento elétrica	sim